
Fiche technique du produit
TXA224



TXA224

Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 230V~ 6A

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN

Equipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui

Courant électrique

Courant nominal IN	6 A
Courant de commutation max.	6 A

Tension

Tension de sortie	230 - 230 V
Type de tension d'alimentation	DC

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm^2
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm^2

Capacité

Nombre de modules	4

Puissance

Puissance d'emploi à 230 V en AC1	1380 W