
Fiche technique du produit
TXA207B



TXA207B

Module 10 sorties 10A / 230V~

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy

Connectivité

Avec système de bus EIB/KNX	Oui
Avec système bus radio-KNX	Non

Dimensions

Largeur en modules	6

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN

Architecture

Système bus	KNX

Equipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
Fréquence radio bidirectionnelle	Non

Puissance

Puissance de sortie	1200 W
P max. avec lampes à incandescence	1200 - 1200 W

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus
Tension de service par bus	21 - 32 V

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm^2
Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm^2