



TXA226

Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 24VDC 6A

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Équipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
---	-----

Courant électrique

Courant assigné nominal	6 A
Courant de commutation max.	6 A

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm ²

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---