Fiche technique du produit
TXA208A



TXA208A

Module 8 sorties 4A 230V~ avec forçage manuel sans bus

Caractéristiques techniques

Réglages	
Modes de configuration supportés	ETS easy
Connectivité	
Avec système de bus EIB/KNX	Oui
Avec système bus radio-KNX	Non
Dimensions	
Largeur en modules	6
Courant électrique	
Courant assigné nominal	4 A
Installation, montage	
Montage sur	Rail DIN
Architecture	
Système bus	KNX
Equipement	
Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
Fréquence radio bidirectionnelle	Non
Puissance	
Puissance de sortie	800 W
P max. avec lampes à incandescence	800 - 800 W
Tension	
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP20
Conditions d'utilisation	
Température de service	0 - 45 °C
Raccordement	
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm^2
Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm^2