Ficha técnica do produto
75663692



75663692




IP20

B.IQ - BP KNX IV 3 tec+termóst, vdr prt

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Sim

Dimensões

Altura	128,60 mm
Largura	88,50 mm
Profundidade	16,65 mm

Equipamento

Número de pontos de comando	8

Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED	Sim

Materiais

Código RAL	9005
Material	Vidro
Acabamento	Brilhante

Ecrã

Com display	Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não

Texto

Função	Para funções de interrutor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato Com função de proteção de válvula Pode ser ativada a função de ajuda do botão de pressão
Modo de funcionamento	Modos de funcionamento do controlador: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/calor
Proteção	Com proteção contra desmantelamento
Temperatura	Medição da temperatura através do sensor de temperatura interno e/ou de um objeto de comunicação externo (relação de medição parametrizável) Fornecimento do valor da temperatura interna através de um objeto de comunicação

Âmbito da entrega

Ligação de bus incluída	Não