



75663692



B.IQ IC dodirni senzor, 3-struki, sa termostatom i displejem, stalko, crna

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Funkcije

Sa regulatorom sobne temperature Da

Dimenzije

Visina 128,60 mm

Širina 88,50 mm

Dubina 16,65 mm

Oprema

Broj akterskih tačaka 8

Kontrole i indikatori

S LED indikacijom Da

Materijali

RAL kod 9005

Materijal Staklo

Obrada površine Sjajno

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Ekran

Sa ekranom Da

Tekst

Funkcija Za funkcije prekidača, tastera, dimera, upravljanje žaluzinama i termostata

Sa funkcijom zaštite ventila

Funkcija pomoći se može aktivirati

Način rada Načini rada kontrolera: komfor, stanje pripravnosti, noćni način rada i zaštita od mraza/toplote

Zaštita Sa zaštitom od demontaže

Temperatura Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora i/ili vanjskog komunikacijskog objekta (omjer mjerenja se može parametrirati)

Dobivanje unutrašnje temperaturne vrijednosti putem komunikacijskog objekta