



19650203

## TS Crystal - botão Topaz, dourado

### Características técnicas

#### Corrente elétrica

Corrente de contacto momentânea	1,50 A
---------------------------------	--------

#### Tensão

Tensão nominal	24 V
----------------	------

#### Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de pressão
Número de polos	1

#### Materiais

Acabamento	Brilhante
Material	Latão
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

#### Dimensões

Altura	23 mm
Largura	23 mm
Profundidade	23 mm
Profundidade da montagem	13 mm

#### Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
Com contacto de sinal de feedback	Não

#### Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 60 °C
------------------------------	-------------

#### Texto

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Modo de comutação	Contacto normalmente aberto
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe