



19650208

TS Crystal - botão Siam, dourado

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente de contacto momentânea 1,50 A

Tensão

Tensão nominal 24 V

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de pressão

Número de polos 1

Materiais

Acabamento Brilhante

Material Latão

Tratamento Sem tratamento

Transparente Não

Dimensões

Altura 23 mm

Largura 23 mm

Profundidade 23 mm

Profundidade da montagem 13 mm

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 1

Tipo de botão de pressão Botão de pressimples

Com contacto de sinal de feedback Não

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -20 - 60 °C

Texto

Impressão Sem gravação

Modo de instalação Para fixação por parafuso

Modo de comutação Contacto normalmente aberto

Tipo de ligação Com terminais de encaixe