



19650208

TS Crystal - botão Siam, dourado

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente de contacto momentânea	1,50 A
---------------------------------	--------

Tensão

Tensão nominal	24 V
----------------	------

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Botão de pressão
Número de polos	1

Materiais

Acabamento	Brilhante
Material	Latão
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

Dimensões

Altura	23 mm
Largura	23 mm
Profundidade	23 mm
Profundidade da montagem	13 mm

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de presssimples
Com contacto de sinal de feedback	Não

índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 60 °C
------------------------------	-------------

Textos

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Modo de comutação	Contacto normalmente aberto
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe