Tehnički list proizvoda
75665699



75665699

B.IQ IC dodirni senzor, 5-struki, sa termostatom i displejem, p.bijela mat

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C

Funkcije

Sa regulatorom sobne temperature	Da

Dimenzije

Visina	187,80 mm
Širina	88,50 mm
Dubina	15 mm

Oprema

Broj aktorskih tačaka	12

Kontrole i indikatori

S LED indikacijom	Da

Materijali

RAL kod	9010
Materijal	Termoplastika
Obrada površine	Mat

Pribor

Ima polje za označavanje	Da

Ekran

Sa ekranom	Da

Tekst

Funkcija	Za funkcije prekidača, tastera, dimera, upravljanje žaluzinama i termostata Sa funkcijom zaštite ventila Funkcija pomoći se može aktivirati
Način rada	Načini rada kontrolera: comfor, stanje pripravnosti, noćni način rada i zaštita od mraza/toplote
Zaštita	Sa zaštitom od demontaže
Temperatura	Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora i/ili vanjskog komunikacijskog objekta (omjer mjerenja se može parametrirati) Dobivanje unutrašnje temperaturne vrijednosti putem komunikacijskog objekta

Opseg isporuke

Autobusna veza uključenaBus veza u kompletu	Ne