



16212049

Tipka sa prozirnom indikacijom i natpisom "grijanje", R.1/R.3, p.bijela sjajna

#### Tehničke karakteristike

##### Arhitektura

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Kontrolni/radni element | Tipka |
|-------------------------|-------|

##### Materijali

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| RAL kod         | 9010          |
| Obrada površine | Sjajno        |
| Materijal       | Termoplastika |
| Obrada          | Neobrađeno    |

##### Dimenzije

|        |         |
|--------|---------|
| Dubina | 9,55 mm |
|--------|---------|

##### Povezivost

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Vrsta montaže | Montaža stezaljkama |
|---------------|---------------------|

##### Oprema

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo | Da |
|-----------------------------------|----|

##### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP44 |
|-------------------------------|------|

##### Tekst

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Otisak                        | Sa natpisom "Heizung"                                                 |
| Način instalacije             | Pričvršćivanje stezaljkom                                             |
| Rasvjeta                      | Za nadzorni krug                                                      |
| Taster                        | Također za KNX aplikacije: taster, 1-struki i grupni taster, 1-struki |
| Tipka prekidača/tipka tastera | Za tastere<br>Za izmjenični/križni prekidač                           |