



TYFS671D

Technické vlastnosti

Vybavení

Webový server	Ne
---------------	----

Napětí

Provozní napětí	110 - 240 V
Typ napájecího napětí	DC

Konektivita

Typ sběrnicevého systému rozhraní/mediální brány	Rozhraní světelného systému/DALI
--	----------------------------------

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS
-----------------------------	-----

Výkon

Příkon VA	6 VA
-----------	------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Vybavení

Počet kanálů	1
Max. počet zařízení na kanál	64

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED	Ano
------------------	-----

Rozměry

Počet jednotek šířky	4
----------------------	---

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano