



TYFS671D

### Technické vlastnosti

#### Vybavení

Webový server	Ne
---------------	----

#### Napětí

Provozní napětí	110 - 240 V
Typ napájecího napětí	DC

#### Konektivita

Typ sběrnicevého systému rozhraní/mediální brány	Rozhraní světelného systému/DALI
--	----------------------------------

#### Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS
-----------------------------	-----

#### Výkon

Příkon VA	6 VA
-----------	------

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

#### Vybavení

Počet kanálů	1
Max. počet zařízení na kanál	64

#### Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED	Ano
------------------	-----

#### Rozměry

Počet jednotek šířky	4
----------------------	---

#### Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano