



TYFS672D

Gateway KNX-DALI2 Secure, 2 utgångar 128 enheter, 4 moduler, Tunable white&RGBW

Tekniska egenskaper

Utrustning

Web server Nej

Spänning

Driftspänning 110 - 240 V

Matarspänning DC

Anslutning

Typ av gränssnitt bussystem/media gateway Belysningsystemsgränssnitt/Dali

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS

Ström

Energiförbrukning VA 6 VA

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Utrustning

Antal kanaler 2

Max antal apparater per kanal 64

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

Dimensioner

Antal breddenheter 4

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja