



TYFS672D

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга	110 - 240 V
----------------	-------------

Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	ETS
----------------------------------	-----

Потужність

Споживання енергії ВА	6 VA
-----------------------	------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Обладнання

Кількість каналів	2
-------------------	---

Максимальна кількість пристроїв на канал	64
--	----

Розміри

Кількість модулів за шириною	4
------------------------------	---

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----