



TRE700_2



Kit witte IR-detector + 1 uitgang 10 A IP55 Quicklink

Technische karakteristieken

Afmetingen

Installatiehoogte	4 - 4 m
-------------------	---------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
Minimale inschakelduur	5 s

Functies

Maximale bedrijfscyclus	30 min
-------------------------	--------

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Detectie

Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °
Reikwijdte hoek horizontaal	220 - 220

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Polycarbonaat (PC)
-----------	---

Teksten

Functie	Uitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening Met toetsvergrendeling Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
---------	--