



EG103P

Programmateur modulaire électronique chauff élec avec fil pilote 1 zone 7j 230V

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Fonctions

Réserve de marche en années 5 y
Avec synchronisation réseau Oui
Avec synchronisation quartz Oui
Nombre de canaux de fonctions 1

Equipement

Précision de marche par jour 1,5 s
Avec programme d'impulsion Non
Nombre de canaux 1

Raccordement

Type de contacts 1x inverseur

Réglages

Programme journalier Non
Programme hebdomadaire Oui
Programme annuel Non

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - +45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm²
Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm²

Dimensions

Hauteur 85 mm
Largeur 35,8 mm
Profondeur 61,60 mm

Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation 1 min

Capacité

Nombre de modules 2

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui