



WNT944B

2 touches Cubyko KNX coloris Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

Matière

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition	Mat
Matériau	Plastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	27 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Fermeture à baïonnette
---------------------------	------------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Équipement

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse	Non
--	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK05

Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui