



WNT982

Toets cubyko Knx 2 drukknoppen met rolluiksymbolen grijs

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Dubbele toets
-------------------	---------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	27 mm

Aansluiting

Type connector/stekker	Bajonetsluiting
------------------------	-----------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK05

Teksten

afdruk	Met opgedrukt pijlsymbool
Montagewijze	Montage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: drukknop 2-voudig en serie-drukknop 2-voudig

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja