



WXT501



Aanwezigheidsmelder wandbevestiging gallery Knx 1,10 m

Technische karakteristieken

Afmetingen

| | |
|--------------------------|---------------|
| Aanbevolen montagehoogte | 1,10 - 1,10 m |
|--------------------------|---------------|

Instellingen

| | |
|--------------------------|-------------|
| Ondersteunde instelmodus | ETS easy |
| Minimale inschakelduur | 10 s |

Funcies

| | |
|-------------------------|--------|
| Maximale bedrijfscyclus | 30 min |
|-------------------------|--------|

Connectiviteit

| | |
|-----------------------|-----|
| Met bussysteem KNX RF | Nee |
|-----------------------|-----|

Spanning

| | |
|---------------------|-----------|
| Netspanning via bus | 21 - 32 V |
|---------------------|-----------|

Leveringsomvang

| | |
|------------------------|----|
| Inclusief buskoppelaar | Ja |
|------------------------|----|

Elektrische Stroom

| | |
|---|-------|
| Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) | 10 mA |
|---|-------|

Verlichting

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Inschakelhelderheid instelbaar | 5 - 1000 lx |
|--------------------------------|-------------|

Detectie

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Reikwijdte hoek instelbaar | 45 - 90 ° |
| Reikwijdte hoek horizontaal | 90 - 180 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

Materiaal

| | |
|-----------|-------------|
| Materiaal | Thermoplast |
|-----------|-------------|

Teksten

| | |
|----------|---|
| Drukknop | Met toets voor automatisch/ON/OFF |
| Modus | Met testmodus Master/Slave bedrijf voor afdekking van grote detectiezones Met 3 bedrijfsstanden: automatisch/ON/OFF |
| Functie | Aanwezigheidssimulatie Met partyfunctie |

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|