



60052

Voorrangrelais +CT, 1x ingang 10-90 A, 2x roteer uitgang NO/NC 230 V 1 A

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Capaciteit

Aantal modules 2

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - +50 °C

Opslag-/transport-temperatuur -20 - +60 °C

Afmetingen

Hoogte 80 mm

Breedte 35 mm

Diepte 60 mm

Voeding

Voedingsspanning 230 V

Afbeeldingen | tekeningen

