




WXT505



Interrupteurs automatiques bus KNX 2,20m

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de montage recommandée 2,20 - 2,20 m

Réglages

Modes de configuration supportés ETS
easy

Temporisation minimal 10 s

Fonctions

Max. temporisation 30 min

Connectivité

Avec système bus radio-KNX Non

Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

Éléments fournis

Raccordement bus incl. Oui

Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données) 10 mA

Éclairage

Luminosité de déclenchement réglable 5 - 1000 lx

Détection

Angle de détection, réglable 45 - 90 °

Angle de détection horizontal 90 - 180

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Matière

Matériau Thermoplastique

Textes

Bouton poussoir Avec touche pour automatique / MARCHÉ permanente / ARRÊT permanent

Mode de fonctionnement Avec 3 modes de fonctionnement : automatique / MARCHÉ permanente / ARRÊT permanent

Fonction Simulation de présence
Avec fonction réception

Mode d'installation Avec griffes d'écartement
Avec protection de démontage

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui