



WXT505



**Interrupteurs automatiques bus KNX 2,20m**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur de montage recommandée	2,20 - 2,20 m
--------------------------------	---------------

**Réglages**

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

Temporisation minimal

10 s

**Fonctions**

Max. temporisation	30 min
--------------------	--------

**Connectivité**

Avec système bus radio-KNX	Non
----------------------------	-----

**Tension**

Tension de service par bus	21 - 32 V
----------------------------	-----------

**Eléments fournis**

Raccordement bus incl.	Oui
------------------------	-----

**Courant électrique**

Consommation de courant bus (transfert de données)	10 mA
--	-------

**Éclairage**

Luminosité de déclenchement réglable	5 - 1000 lx
--------------------------------------	-------------

**Détection**

Angle de détection, réglable	45 - 90 °
------------------------------	-----------

Angle de détection horizontal	90 - 180
-------------------------------	----------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

**Matière**

Matériau	Thermoplastique
----------	-----------------

**Textes**

Bouton poussoir	Avec touche pour automatique / MARCHE permanente / ARRÊT permanent
-----------------	--

Mode de fonctionnement	Avec 3 modes de fonctionnement : automatique / MARCHE permanente / ARRÊT permanent
------------------------	--

Fonction	Simulation de présence Avec fonction réception
----------	---

Mode d'installation	Avec griffes d'écartement Avec protection de démontage
---------------------	---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----