



WXT505



**Detector movimento gallery KNX 2,2m**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura recomendada de montagem 2,20 - 2,20 m

**Modo de configuração**

Modo de configuração suportado ETS  
easy

Ciclo de trabalho mínimo 10 s

**Funções**

Ciclo de trabalho máximo 30 min

**Conetividade**

Sistema bus RF KNX Não

**Tensão**

Tensão de funcionamento do bus 21 - 32 V

**Âmbito da entrega**

Ligação de bus incluída Sim

**Corrente elétrica**

Consumo de corrente do bus transferência de dados 10 mA

**Iluminação**

Regulação de lux 5 - 1000 lx

**Deteção**

Ângulo de deteção ajustável 45 - 90 °

Ângulo de deteção horizontal 90 - 180

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

**Materiais**

Material Termoplástico

**Texto**

Botão de pressão Com botão para automático/ativado permanentemente/ desativado permanentemente

Modo de funcionamento Com 3 modos de operação: automático/ativado permanentemente/desativado permanentemente

Função Simulação de presença  
Com função de festa

Modo de instalação Com garras de expansão  
Com proteção contra desmantelamento

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs Sim