




WXT505



**Senzor pokreta 180°, KNX, modul, 2,20m**

**Tehničke karakteristike**

**Postavke**

Podržani način konfiguracije	ETS easy
------------------------------	-------------

**Dimenzije**

Preporučena visina ugradnje	2,20 - 2,20 m
-----------------------------	---------------

**Postavke**

Minimalni radni ciklus	10 s
------------------------	------

**Funkcije**

Maksimalni radni ciklus	30 min
-------------------------	--------

**Povezivost**

Sa bus sistemom KNX radio	Ne
---------------------------	----

**Napon**

Radni napon preko busa	21 - 32 V
------------------------	-----------

**Opseg isporuke**

Autobusna veza uključena Bus veza u kompletu	Da
---	----

**Električna struja**

Prijenos podataka o potrošnji struje busa	10 mA
---	-------

**Rasvjeta**

Podesiva odzivna svjetlina	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

**Detekcija**

Ugao detekcije podesiv	45 - 90 °
Horizontalni ugao detekcije	90 - 180

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

**Materijali**

Materijal	Termoplastika
-----------	---------------

**Tekst**

Taster	Sa tipkom za načine rada: automatski/trajno UKLJUČENO/ trajno ISKLJUČENO
--------	---

Način rada	Sa 3 načina rada: automatski/trajno UKLJUČENO/trajno ISKLJUČENO
------------	--

Funkcija	Simulacija prisustva Sa party funkcijom
----------	--

Način instalacije	Sa kralama Sa zaštitom od demontaže
-------------------	--

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----