



WXT505



N/A

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

##### Διαστάσεις

Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης 2,20 - 2,20 m

##### Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS

easy

Ελάχιστος κύκλος λειτουργίας 10 s

##### Λειτουργίες

Μέγιστος κύκλος λειτουργίας 30 min

##### Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

##### Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

##### Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος bus Ναι

##### Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων 10 mA

##### Φωτισμός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης 5 - 1000 lx

##### Ανίχνευση

Ρυθμιζόμενη γωνία ανίχνευσης 45 - 90 °

Οριζόντια γωνία ανίχνευσης 90 - 180

##### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

##### Υλικά

Υλικό Θερμοπλαστικό

##### Κείμενο

Μπουτόν Με μπουτόν για αυτόματο/μόνιμο ON/μόνιμο OFF

Τρόπος λειτουργίας Με 3 τρόπους λειτουργίας: αυτόματος/μόνιμα ON/μόνιμα OFF

Λειτουργία Προσομοίωση παρουσίας Με λειτουργία party

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης Με προστασία αποσυναρμολόγησης

##### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι