



WXF063

Variateur à touches Gallery

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Gris
Code RAL 7011
Matériau Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur 45 mm
Largeur 45 mm

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

Éclairage

Puissance de lampe LED 70 W

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Capacité

Nombre de modules 2

Textes

Principe de variation Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Mode d'installation Pour fixation par crans
Type de raccordement Avec bornes à vis
Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

Équipement

Entrée de poste secondaire Oui

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui