



WXF063

Variateur à touches Gallery

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Matière	Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton-poussoir simple
---------------------------	------------------------

Éclairage

Puissance de lampe LED	70 W
------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Textes

Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
-----------------------	--

Mode d'installation	Pour fixation des prises
---------------------	--------------------------

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Fonctionnement & contrôle	Pas d'interface Bluetooth
---------------------------	---------------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----