



WXF063

**Variateur à touches Gallery**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension de service 230 - 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matières**

Couleur Gris

Code RAL 7011

Matière Polycarbonate (PC)

**Dimensions**

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

**Architecture**

Type d'organe de commande Bouton-poussoir simple

**Éclairage**

Puissance de lampe LED 70 W

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 35 °C

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Textes**

Principe de variation Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage

Mode d'installation Pour fixation des prises

Type de raccordement Avec bornes à vis

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

**Équipement**

Entrée de poste secondaire Oui

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui