



WXF063

### gallery 2M Variador universal de botão

#### Características técnicas

##### Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
-------------------------	-------------

##### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

##### Materiais

Cor	Cinzento
Código RAL	7011
Material	Policarbonato (PC)

##### Dimensões

Altura	45 mm
Largura	45 mm

##### Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Botão de pressão simples
--------------------------	--------------------------

##### Iluminação

Potência da lâmpada LED	70 W
-------------------------	------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

##### Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

##### Textos

Princípio de regulação da intensidade luminosa	Corte de início de fase ou corte de acordo com tipo de carga, auto-programação
--	--

Modo de instalação	Para fixação de fecho
--------------------	-----------------------

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

Operação e controlo	Sem interface Bluetooth
---------------------	-------------------------

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----