



WXF063

**gallery 2M Variador universal de botão**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

**Frequência**

Frequência 50 - 50 Hz

**Materiais**

Cor Cinzento

Código RAL 7011

Material Policarbonato (PC)

**Dimensões**

Altura 45 mm

Largura 45 mm

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando Botão de pressão simples

**Iluminação**

Potência da lâmpada LED 70 W

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

**Capacidade**

Número de módulos 2

**Texto**

Princípio de regulação da intensidade luminosa Corte de início de fase ou corte de acordo com tipo de carga, auto-programação

Modo de instalação Para fixação de fecho

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Operação e controlo Sem interface Bluetooth

**Equipamento**

Entrada da subestação Sim

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs Sim