



WXF063

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Šedá
Kód RAL	7011
Materiál	Polycarbonat (PC)

Rozměry

Výška	45 mm
Šířka	45 mm

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Jednoduché tlačítko
-----------------------	---------------------

Osvětlení

Výkon LED svítidla	70 W
--------------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 35 °C
------------------	-------------

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Texty

Princip stmívání	S řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním"
Způsob montáže	Pro zaklapovací upevnění
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Provoz a kontrola	Žádné rozhraní Bluetooth

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----