



WXF063

GALLERY DIMMER ΠΑΤΗΤΟ 300W/70W LED 2 ΣΤ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 50 Hz

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Υλικό πολυανθρακικό (PC)

Διαστάσεις

Ύψος 45 mm

Πλάτος 45 mm

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό μπουτόν πίεσης

Φωτισμός

Ισχύς λαμπτήρα LED 70 W

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 35 °C

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 2

Κείμενο

Αρχή ρύθμισης φωτισμού Phase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση

Τρόπος εγκατάστασης Για στερέωση λαβής

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Λειτουργία και έλεγχος Δεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι