



WXF063

GALLERY DIMMER ΠΑΤΗΤΟ 300W/70W LED 2 ΣΤ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 50 Hz

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Υλικό πολυανθρακικό (PC)

Διαστάσεις

Ύψος 45 mm

Πλάτος 45 mm

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό μπουτόν πίεσης

Φωτισμός

Ισχύς λαμπτήρα LED 70 W

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 35 °C

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 2

Κείμενο

Αρχή ρύθμισης φωτισμού Phase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση

Τρόπος εγκατάστασης Για στερέωση λαβής

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Λειτουργία και έλεγχος Δεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth

Εξοπλισμός

Δευτερεύουσα είσοδος Ναι

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι