



WXF063

Димер нажимний 250Вт, Gallery

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга 230 - 230 V

Частота

Частота 50 - 50 Hz

Матеріали

Colour Сірий

Код RAL 7011

Матеріал Полікарбонат (PC)

Розміри

Висота 45 mm

Ширина 45 mm

Архітектура

Елемент керування/функціонування Одинарна кнопка

Освітлення

Потужність світлодіодної лампи 70 W

Умови використання

Робоча температура -10 - 35 °C

Емність

Кількість модулів 2

Тексти

Принцип світлорегулювання Включення по передньому або по задньому фронту відповідно до типу навантаження, самостійне навчання

Режим встановлення Для фіксації улову

Тип з'єднання З гвинтовими клемми

Експлуатація та управління Немає інтерфейсу Bluetooth

Sustainability

Відповідність RoHS Так