



85166100



## KNX RF spínací aktor 2-násobný nástěnný bílá

### Technické vlastnosti

#### Konektivita

Rádiový protokol	Rádio KNX
Kategorie přijímače	2
Se sběrnicevým systémem KNX	Ne
Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ano

#### Rozměry

Rozměry	150 x 85 mm
Výška	150 mm
Šířka	85 mm
Hloubka	35 mm

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

#### Materiál

Barva	Bílá
-------	------

#### Vybavení

Obousměrné rádiové frekvence	Ano
------------------------------	-----

#### Elektrický proud

Spínací proud	10 A
---------------	------

#### Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
Frekvence rádiového příjmu	868,30 - 868,30 MHz

#### Výkon

Výstupní výkon	2300 W
Žárovková a halogenová svítidla 230 V	1500 W

#### Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
Provozní napětí AC	230 - 230 V

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
-----------------	------

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 55 °C
------------------	-------------

#### Texty

Funkce	Easy doplňkové funkce: +6 scén Pro zvýšení dosahu rádia lze aktivovat funkci opakování. Funkce resetování (do továrního nastavení)
Typ připojení	Se šroubovými svorkami - liftsystem

#### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----