



85165100



Modulo RF KNX Quicklink parete IP55 - 1 OUT On/Off 16 A AC1 alim. 230 V AC

Caratteristiche tecniche

Connettività

Protocollo radio	Radio KNX
Categoria ricevitore	2
Con sistema bus KNX	No
Con sistema bus radio KNX	Si

Serie

Serie	35 x 85 mm
Altezza	35 mm
Larghezza	85 mm
Profondità	35 mm

Corrente

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

Materiali

Colore	Bianco
--------	--------

Equipaggiamento

Radiofrequenza bidirezionale	Si
------------------------------	----

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
--------------------------	------

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
Radiofrequenza di ricezione	868,30 - 868,30 MHz

Potenza

Potenza d'uscita	2300 W
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V	1500 W

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

Testo

Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari Funzione ripetitore per aumentare la portata radio Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
----------	---

Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite
---------------------	------------------------------------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----