



TG501A



Hlásiče kouře napájený ze sítě 230 V +záloha baterie, bílá

Technické vlastnosti

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí	Sít/alkalická baterie 9 V 6LR61
-----------------	---------------------------------

Konektivita

Připojitelné	Ano
--------------	-----

Volitelné rádiové připojení	Ne
-----------------------------	----

Vybavení

Hlasitost bzučáku	85 dB
-------------------	-------

Rozměry

Průměr	125 mm
--------	--------

Výška	48 mm
-------	-------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP32
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 55 °C
------------------	-------------