



TG501A



Hlásiče kouře napájený ze sítě 230 V +záloha baterie, bílá

#### Technické vlastnosti

##### Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí Sít/alkalická baterie 9 V 6LR61

##### Konektivita

Připojitelné Ano

Volitelné rádiové připojení Ne

##### Vybavení

Hlasitost bzučáku 85 dB

##### Rozměry

Průměr 125 mm

Výška 48 mm

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP32

##### Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 55 °C