




EE851



Senzor pokreta, 140°, NŽ, IP55, komfor, antracit

Tehničke karakteristike

Detekcija

Ugao detekcije	140 - 140
Vrsta senzora	Senzor pokreta

Postavke

Vremenska odgoda	5 S - 30 Min
------------------	--------------

Rasvjeta

Podesiva odzivna svjetlina	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Dimenzije

Širina	91 mm
Preporučena visina ugradnje	2,50 - 2,50 m

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 55 °C
-------------------	-------------

Materijali

Boja	Antracit
Materijal	Plastika

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
-------------------------------	------

Instalacija, montaža

Montiranje na	Nadgradna/NŽ
---------------	--------------

Tekst

Funkcija	Simulacija prisustva Može se koristiti kao jedna jedinica, glavni uređaj ili jedinica za proširenje
Način instalacije	Za zidnu i stropnu montažu, ugaona montaža sa adapterom
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da