



85105100



IP30



### Radio-attuatore di commut. KNX per spina KNX radio/quicklink bianco polare opaco

#### Caratteristiche tecniche

##### Connettività

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Protocollo radio          | Radio KNX |
| Categoria ricevitore      | 2         |
| Con sistema bus KNX       | No        |
| Con sistema bus radio KNX | Sì        |

##### Serie

|            |            |
|------------|------------|
| Serie      | 98 x 54 mm |
| Altezza    | 98 mm      |
| Larghezza  | 54 mm      |
| Profondità | 77 mm      |

##### Corrente

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

##### Materiali

|        |               |
|--------|---------------|
| Colore | Bianco polare |
|--------|---------------|

##### Equipaggiamento

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Radiofrequenza bidirezionale | Sì |
|------------------------------|----|

##### Corrente

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Corrente di commutazione | 16 A |
|--------------------------|------|

##### Frequenza

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Frequenza                   | 50 - 50 Hz          |
| Radiofrequenza di ricezione | 868,30 - 868,30 MHz |

##### Potenza

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Potenza d'uscita                         | 3680 W |
| Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V | 2300 W |

##### Condizioni di impiego

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Tensione d'esercizio           | 230 - 230 V |
| Tensione nominale d'impiego CA | 230 - 230 V |

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP30 |
|-----------------------------------------|------|

##### Condizioni d'uso

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Temperatura d'esercizio | 0 - 45 °C |
|-------------------------|-----------|

##### Testo

|          |                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione | Funzioni supplementari semplici: +6 scenari<br>Funzione ripetitore per aumentare la portata radio<br>Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|