



MM509N

Motorskyddsbrytare 4-6A

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	6,30 A
-----------	--------

Dimensioner

Höjd	140 mm
Bredd	45 mm
Djup	75 mm

Arkitektur

Styr/manöverelement	Kort vridhandtag
Antal poler	3

Spänning

Nominell impulsskyddsspänning Uimp	6000 V
Matarspänning	AC
Överspänningskategori enligt IEC 60947-1	3

Anslutning

Anslutningstyp styrning och aux-kontakt	Skruvterminal
---	---------------

Utrustning

Plomberbar	Nej
Med hjälpkontakt	Nej
Med värmeskydd	Ja

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

