



MM512N

Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Іуставки=16,0-20,0 А, 2,5М

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	20 A
-------------------	------

Розміри

Висота	140 mm
Ширина	45 mm
Глибина	75 mm

Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	6000 V
Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-1	3

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes

Зображення та малюнки

