



MM510N

Motorbeveiligingsschakelaar 6,3 - 10,0 A

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Afmetingen

Hoogte	140 mm
Breedte	45 mm
Diepte	75 mm

Architectuur

Bedieningselement	Korte draaigreep
Aantal polen	3

Spanning

Nominale stroomhoudspanning Uimp	6000 V
Overspanningscategorie volgens IEC60947-1	3
Type voeding	AC

Connectiviteit

Aansluitwijze regeling en hulpcontact	Schroefaansluiting
---------------------------------------	--------------------

Uitrusting

Verzegelbaar	Nee
Met hulpcontact	Nee
Met thermische beveiliging	Ja

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

