



MM505N

**Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0,63 do 1A 230/400V**

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

|                |     |
|----------------|-----|
| Nazivna struja | 1 A |
|----------------|-----|

##### Dimenzije

|        |        |
|--------|--------|
| Visina | 140 mm |
| Širina | 45 mm  |
| Dubina | 75 mm  |

##### Arhitektura

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Kontrolni/radni element | Kratka okretna tipka |
| Broj polova             | 3                    |

##### Napon

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp            | 6000 V |
| Kategorija prenapona prema standardu IEC 60947-1 | 3      |
| Vrsta napajanja                                  | AC     |

##### Povezivost

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Kontrola vrste veze i aux kontakt | Vijčana stezaljka |
|-----------------------------------|-------------------|

##### Oprema

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Može se plombirati    | Ne |
| Sa pomoćnim kontaktom | Ne |
| Sa termičkom zaštitom | Da |

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

##### Instalacija, montaža

|               |          |
|---------------|----------|
| Montiranje na | DIN šina |
|---------------|----------|

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |

#### Ilustracije / crteži

