



MM513N

#### Interruttore salvamotore 20-25A 2.5 moduli DIN

##### Caratteristiche tecniche

###### Corrente

Corrente nominale	25 A
-------------------	------

###### Serie

Altezza	140 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	75 mm

###### Architettura

Elemento di controllo/comando	Maniglia rotante corta
Numero di poli	3

###### Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	3
Tipo di tensione di alimentazione	AC

###### Connettività

Tipo di collegamento contatto di controllo e ausiliario	Terminale a vite
---	------------------

###### Equipaggiamento

PSigillabile	No
Con contatto ausiliario	No
Con protezione termica	Si

###### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

###### Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

###### Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

###### Illustrazioni | Disegni

