



WNC044

cubyko saliente - Botão inversor duplo 1NA/1NF, cinzento

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente de contacto momentânea	10 A
---------------------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Botão de pressão duplo
--------------------------	------------------------

Número de polos	2
-----------------	---

Materiais

Cor	Cinzento
-----	----------

Acabamento	Acabamento acetinado
------------	----------------------

Material	Termoplástico
----------	---------------

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------

Transparente	Não
--------------	-----

Parte posterior interna	Mate
-------------------------	------

Dimensões

Altura	55,90 mm
--------	----------

Largura	55,90 mm
---------	----------

Profundidade	32,30 mm
--------------	----------

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	0 mm
--	------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Comandos e sinalizadores

Sinalizador luminoso	Como acessório
----------------------	----------------

Número de teclas (gang)	2
-------------------------	---

Tipo de botão de pressão	Contacto com botão de pressão em série
--------------------------	--

Com contacto de sinal de feedback	Não
-----------------------------------	-----

Conectividade

Tipo de ligações	QuickConnect
------------------	--------------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Resistência ao impactos IK	IK05
----------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 35 °C
------------------------------	-------------

Textos

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
--------------------	---------------------------

Vedante	Com selagem total na parte posterior da caixa para entrada de cabos e ajuste de superfície na parte de trás
---------	---

Terminal	Com terminal de ligação Wago de mola de 2 fios para cablagem Com dois locais de mola para terminais de ligação Wago de 2 fios no fundo da caixa
----------	--

Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
-----------------	--------------------------

Adequado para

Hager cubyko

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim