



WNC044



ΣΥΒΥΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ IP55 ΓΚΡΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	10 A
-------------------------	------

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Διπλό μπουτόν
Αριθμός πόλων	2

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Φινίρισμα επιφάνειας	Σατινέ φινίρισμα
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Διάφανο	Όχι
Πίσω εσωτερική πλευρά	Ματ

Διαστάσεις

Ύψος	55,90 mm
Πλάτος	55,90 mm
Βάθος	32,30 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	0 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Έλεγχοι και ενδείξεις

Λυχνία ένδειξη	Ός εξάρτημα
Αριθμός μπουτόν	2
Τύπος μπουτόν	Σειρά μπουτόν
Με επαφή σήματος ανάδρασης	Όχι

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	quickconnect
----------------	--------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Κείμενο

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Τρόπος εγκατάστασης	Για βιδωτή στερέωση
Στεγανοποίηση	Με στεγανοποίηση πλήρους κάλυψης στην πίσω πλευρά του περιβλήματος για την είσοδο καλωδίου και ρύθμιση της επιφάνειας στην πίσω πλευρά
Ακροδέκτης	Με ακροδέκτη σύνδεσης 2 καλωδίων με clip-in της Wago για τη διασυνδράση Με δύο θέσεις clip-in για ακροδέκτες σύνδεσης 2 καλωδίων Wago στο δάπεδο περιβλήματος
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες

Κατάλληλο για

Hager cubyko

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Nai
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Nai
Συμμόρφωση RoHS	Nai