



WNA008

cubyko - Interruptor bipolar, cinzento

Características técnicas

Intensidade de corrente

10 A

Instalação / montagem

Montagem Encastre

Tensão

Tensão nominal 250 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Cinzento

Código RAL 7011

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem Elemento de controlo

Conectividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

Dimensões

Dimensões 76 x 76 mm

Profundidade da montagem 12 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK08

Arquitetura

Tipo de orgão de comando Tecla simples

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Ligações

Tipo de contactos 2 vias

Tipo de conector/ficha Girar parafuso de fixação

Textos

Modo de instalação Para fixação por parafuso

Tipo de ligação Com terminal N

Com terminais de encaixe

Modo de comutação Contacto de comutação/comutador

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHS Sim