



WNC025B



## ΣΥΒΥΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟ IP55 ΛΕΥΚΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής 10 A

#### Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό μπουτόν πίεσης

#### Υλικά

Χρώμα Λευκό

Φινίρισμα επιφάνειας Σατινέ φινίρισμα

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διάφανο Όχι

Πίσω εσωτερική πλευρά Ματ

#### Διαστάσεις

Ύψος 55 mm

Πλάτος 55 mm

Βάθος 41 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 0 mm

Ύψος της ζώνης P-touch για το πεδίο επισήμανσης 12 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Τύπος μπουτόν Μονό μπουτόν πίεσης

Με επαφή σήματος ανάδρασης Όχι

#### Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης quickconnect

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK05

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -25 - 35 °C

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Ναι

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Φωτισμός Με μπλε λυχνία LED 230 V

Στεγανοποίηση Με στεγανοποίηση πλήρους κάλυψης στην πίσω πλευρά του περιβλήματος για την είσοδο καλωδίου και ρύθμιση της επιφάνειας στην πίσω πλευρά

Ακροδέκτης Με ακροδέκτη σύνδεσης 2 καλωδίων με clip-in της Wago για τη διασυνδίαση

Με δύο θέσεις clip-in για ακροδέκτες σύνδεσης 2 καλωδίων Wago στο δάπεδο περιβλήματος

Είδος σύνδεσης Με ακροδέκτη N Με plug-in ακροδέκτες

**Κατάλληλο για**

cubyko

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC

Ναι

Συμμόρφωση RoHS

Ναι